

◆ 致 顧 客

感謝您購買本產品，為確保本產品安裝使用的正確性，請務必在安裝前，詳細閱讀本產品說明書，如有任何不清楚處，請與購買之店家聯絡。

◆ 產品說明

編號：ZF-CPB-BX2001

品名：GII LS 壓側可調前倒叉(輻射版)

適用：GOGORO 2


伸側 / 壓側可調15±2段

◆ 組裝說明

※請先將原廠土除、卡鉗、前輪、三角台(各支架)拆卸

※原廠245MM碟盤，請使用RS-AAL-M10-1.5-55

※加大260MM碟盤，請使用RS-AAL-M10-1.5-65+華司



將下珠碗槽組安裝後三角台直上



固定環安裝至凹槽內範圍為最上二格
(第二格為最佳 最下二格會有干涉問題)



將油管支架安裝至前叉上再安裝至三角台上



油管支架孔位對準插到底



油管支架止付螺絲鎖緊
M04-0.70-03*2
M04-0.70-08*1




將卡鉗鎖至避震器下座



輻射卡鉗安裝



再將GOGORO 2 鋁合金前土除裝上
(此土除 應至GOGORO經銷及官網另購)



將前鎖點原廠螺絲換成
RPM附的土除螺絲鎖上(M6-1.0-30)



輻射卡鉗成車完成圖



Hard
Soft
螺絲鎖尼




伸側阻尼
(內六角)

Decrease Damping

+增加

-減少

Increase Damping



彈簧預載(外六角)

Spring Preload

→ Increase Preload
← Decrease Preload





組裝 / 使用 說明書

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

www.rpm.com.tw

◆ 致 顧 客

感謝您購買本產品，為確保本產品安裝使用的正確性，請務必在安裝前，詳細閱讀本產品說明書，如有任何不清楚處，請與購買之店家聯絡。


◆ 產品說明

編號：ZF-CPB-BX2001

品名：GII LS 壓側可調前倒叉(輻射版)

適用：GOGORO 2

伸側 / 壓側可調15±2段



均輝企業有限公司
R.P.M.CO.,LTD.

新北市三芝區新北大道二段27號
TEL: 886-2-8512-4081 FAX: 886-2-8512-4178
E-mail: service@rpm.com.tw WEB: www.rpm.com.tw

