


BT 100LJ
CE RoHS
參考最大流量：380 ml/min
斷電記憶，復電自動啟動
漏電、過熱保護功能

中流量蠕動幫浦

(數字型、可調流速)
Flow display Speed-variable Pump

特性

- 機殼採用食品級ABS塑膠材質，便於清潔
- 具正反轉、啟停等基本功能且能設定轉速
- 步進馬達驅動，馬達運行平穩，精度高
- 具斷電記憶、漏電、過熱保護等功能
- 適用於實驗室，高精度傳輸

規格

轉速範圍	0.1-100rpm
轉速解析度	0.1 rpm
設定方式	薄膜按鍵設定
薄膜按鍵設定	3位數LED顯示轉速
工作環境	環境溫度0~40°C; 相對濕度 < 80%
外控方式	啟停方向速度控制 (0~5V、4~20mA可選)
傳輸介面	RS-485
功 率	≤30W
外觀尺寸	L245mm×W155mm×H160mm
驅動器重量	2.5kg
IP等級	IP31
電 源	AC100~240V(±10%) ,50/60Hz

流量對照表

型 號	幫浦頭	適用軟管	流量範圍 ml/min
BT100LJ-YZ15	YZ15	13#14#16#25#17#18#	0.07 ~ 380
BT100LJ-YZ25	YZ25	15#24#	0.2 ~ 270
BT100LJ-DMD15	DMD15	13#14#16#25#	0.014 ~ 290
BT100LJ-DG2	DG2	ID < 3.17mm	0.0002 ~ 48